

OX-FK

Flüssigkomponente für OX-ZWANZIG/2K hochflexibler 2K-Dünnbettkleber C2 S2



Technische Produktinformation

Weißer, flüssiger und gebrauchsfertiger Kunststoffdispersion zur hochwertigen Vergütung mineralischer Produkte.

- B-Komponente für OX-ZWEI 2K mineralische Dichtungsschlämme
- Hochwertige weiße Kunststoffdispersion
- Lösemittelfrei
- Hoch flexibilisierend
- Stark klebende



Hier geht's zur unseren Homepage



Liefergrößen

| Produkt | Art.-Nr. | VPE |
|---------|----------|---------------|
| OX-FK | 1500007 | 5 kg Kanister |

Technisches Merkblatt

OX-FK

Flüssigkomponente für OX-ZWANZIG/2K hochflexibler 2K-Dünnbettkleber C2 S2



Anwendungsbereich:

OX-FK dient in Kombination mit dem Fliesenkleber OX-ZWANZIG C2 TE im MV 1:5 zur Herstellung von OX-ZWANZIG/2K C2 S2, einem hochflexiblen und wasserdichten Fliesenkleber. Für Fliesenarbeiten in hochbeanspruchten Bereichen wie Schwimmbecken, Wasserbehältern, Balkonen und Terrassen und zur Verlegung von Großformaten.

Verarbeitung:

In einem sauberen Mischgefäß ca. 2,0 L Wasser und 5 kg OX-FK vorlegen und kurz aufrühren. 25 kg OX-ZWANZIG nach und nach zugeben und mit geeignetem Rührgerät klumpenfrei und homogen anmischen. Nach der Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals aufrühren. Die gewünschte Konsistenz kann durch eine weitere Zugabe von max. 1,5 L eingestellt werden. Nicht mehr OX-ZWANZIG/2K anmischen, als innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten verarbeitet werden kann.

Systemkomponenten:

OX-ZWANZIG



Hier kommst du zur Systemkomponente
OX-ZWANZIG C2 TE

Hier kommst du zum Endprodukt
OX-ZWANZIG/2K C2 S2



Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Farbe | Weiß |
| Basis | hochwertige Acrylat Dispersion |
| Mischungsverhältnis MV: | OX-ZWANZIG: OX-FK (1 : 5 = 25kg : 5kg + Wasser) |
| Bauteil/Verarbeitungstemperatur | + 5 °C bis 30 °C |
| Spez. Gewicht | 1,10 g/cm ³ |

Sicherheits- & Gefahrenhinweis:

Reinigung der Geräte im frischen Zustand mit viel Wasser. Angetrocknetes Material ist nur mechanisch entfernbar. Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung und Brille tragen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen ggf. Arzt konsultieren.

Bitte gültiges Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: D1



Hier findest du das
Sicherheitsdatenblatt

OX-FK

Flüssigkomponente für OX-ZWANZIG/2K hochflexibler 2K-Dünnettkleber C2 S2



Lagerung:

Im geschlossenen Originalbinde bei frostfreier, trockener und fachgerechter Lagerung mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit

16.05.2023 | OX

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23
33175 Bad Lipsprunge

Telefon +49 5252 977717-0
Telefax +49 5252 977717-9

info@oxiegen.de
www.oxiegen.de

Für technische Fragen:
Anwendungstechnik

Telefon +49 5252 977717-24

technik@oxiegen.de



Dein Ansprechpartner
in der Nähe



Hilfestellung beim Verarbeiten?
Anwendungsvideos von oxiegen!